

## LAMPARA-UVC-DE-MANO-4W

### LÁMPARA ESTERILIZADORA DE MANO PARA INTERIORES 4W



#### Descripción general:

Lámpara esterilizadora de mano para interiores de 4W, con tecnología UVC para sanitizar superficies y objetos.

#### Características:

- Tecnología UVC (253.7nm).
- 4 W de potencia.
- Compacta y de fácil operación.

---


## Aplicaciones:

- Esterilización de mascarillas y cubrebocas.
- Esterilización de objetos y superficies.

## Especificaciones:

Parámetros técnicos	
Características eléctricas de alimentación	5VCD, mediante cable USB a mini USB (solo incluye cable)
Longitud del cable	50cm
Capacidad de batería	18650mAh
Duración de ciclos de operación	3min
Potencia	4W
Longitud de onda	253.7nm
Fuente de radiación	Tubo de cuarzo
Dimensiones de la lámpara	265x40x40mm
Peso	177g
Protecciones	Apagado al girar la lámpara 90°

**Dimensiones mecánicas:**



Unidades:mm

---

## Instrucciones de operación:

Antes de poner en funcionamiento este equipo, atienda las siguientes consideraciones:

**\*\*\*No dirija la radiación ultravioleta sobre personas, animales ni plantas. Tampoco exponga su piel y ojos a las emisiones de esta lámpara.**

1. Cargue la lámpara alrededor de 60 minutos o hasta que el LED indicador cambie del estado rojo al estado verde.
2. Mantenga apretado el botón situado en la parte posterior.



3. Sitúe la lámpara a una distancia de 1-3 cm de separación de la superficie u objeto que desea esterilizar y realice un barrido hacia atrás y hacia adelante, durante un periodo de 3 a 6 minutos.
4. Una vez terminado el proceso de desinfección apague la lámpara.